

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 27
GTIN	4045197286079
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süüllesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 359 mm

Pofaszélesség b: 55,2 mm

Pofamagasság h_1 : 12,5 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 15 mm

Gyűrű \varnothing D: 52 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 670 Nm

Műszaki leírás

Gyűrű \varnothing D	52 mm
Kulcs hossza L	359 mm
Racsnis nyomaték terhelés	670 Nm
Gyűrűmagasság h_2	15 mm
Pofamagasság h_1	12,5 mm
Kulcsnyílás	27 mm
Pofaszélesség b	55,2 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs