

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614816 17
GTIN	4045197198990
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	17 mm
Gyűrű Ø D	33,3 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	10,9 mm
Pofaszélesség b	36,6 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	7,9 mm
Kulcs hossza L	126 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs