



Gyors forgású orsó 660 típus erős, HSK-A 63, Fordulatszám: 50000min-1



Rendelési adatok

Rendelés száma	358885 50000
GTIN	2050001921550
Árucikk kategória	33I

Leírás

Kivitel:

Levegő meghajtású gyors forgású orsó, kiviteltől függően állandó fordulatszám, terhelés alatt is, 25.000 – 65.000 ford./perc. Max. teljesítmény 1kW.

Előny:

- **Nagyobb megmunkálási sebesség kisebb szerszámok esetén.**
- **Kíméli a gépet – a fordulatszámot a gyors forgású orsó hozza létre – a géporsó áll.**
- **Tartósan használható a léghűtés következtében. Nincsenek állásidők.**
- **Hosszabbodik a szerszámok élettartama.**
- **A szerszámok nagyon jó felületminőséget hoznak létre – kevesebb utómunka szükséges.**

Felhasználás:

A gyors forgású orsók növelik a forgácsoló- és előtoló sebességet. Főként kis átmérőjű (6 mm) szerszámoknál használható.

Tartalom:

Gyors forgású orsó, szorítópatron, felfogó anya, kulcs, vakdugó, légszűrő, csatlakozó tömlő.

Opcionális tartozék:

Szerszámváltó feltét az autom. szerszámcsere érdekében. Csak **külső** levegő bevezetés esetén szükséges – külön rendelésre.

Figyelem:

Száraz, tiszta levegőt használjon, kb. 6,2 bar.

További orsók külön rendelésre: Minden gyakori szárkivitel, különböző teljesítmény kategóriák és fordulatszámok.

Műszaki leírás

Külső Ø D	81,79 mm
-----------	----------

Teljes hossz L	22 mm
Fordulatszám	50000 min ⁻¹
Kinyúlási hossz A	197 mm
Típus	660
Forgácsolási stratégia	HSC
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	JIS B6339
Termék fajtája	Gyors forgású orsó