

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban, Kulcsok száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614810 4
GTIN	4045197553607
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalma:

1-1 db 614800 sz. kulcs 10 - 13 - 17 - 19 méretben.

Tartalom:

1-1 db 614800 sz. kulcs 10; 13; 17; 19 méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	4
Kulcsnyílás	10 mm
Kulcsnyílás	13 mm

Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 4	614835 4
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614800 13
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614800 10
Adapter készlet racsnis csillagkulcshoz Tartalom (db) 4	614852 4
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 17 mm	614800 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm	614800 19
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3