

**Mahr****Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412733 300
GTIN	4059192058302
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. A mérőfelületek leppeltek. Mélységmérő nélkül.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Műszaki leírás**

Szabvány	ISO 13385
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
Csőrhossz	64 mm
Kalibrálás	A1
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Méréstartomány	0 - 300 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettség osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

## Tartozék

Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032