

Mahr**Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412733 200
GTIN	4059192058289
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. A mérőfelületek leppeltek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Csőr hossz	50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstartomány	0 - 200 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------