

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614812 12
GTIN	4045197160409
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Pofaszélesség b	25,9 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	8,7 mm
Gyűrű Ø D	23,7 mm
Kulcs hossza L	174 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	5,8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

