

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 30
GTIN	4045197286086
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süüllesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 425 mm

Pofaszélesség b: 65 mm

Pofamagasság h_1 : 13,8 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 17 mm

Gyűrű \varnothing D: 60 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 795 Nm

Műszaki leírás

Gyűrű \varnothing D	60 mm
Pofamagasság h_1	13,8 mm
Kulcs hossza L	425 mm
Pofaszélesség b	65 mm
Kulcsnyílás	30 mm
Racsnis nyomaték terhelés	795 Nm
Gyűrűmagasság h_2	17 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs