


3M**Tépőzáras csiszolótárcsa (A) Hookit 255P 15 darab lyukasztás, Ø 150 mm,
Szemcsézet: 80**

Rendelési adatok

Rendelés száma	567565 80
GTIN	4046719191772
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsa **stabil papír hordozóval**. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú.

Hookit 255P tépőzáras csiszolótárcsa nyitott szórással. Korund (A) C-papír alapon. Ideálisan alkalmas az eltömítésre nagyon hajlamos anyagokhoz.

Felhasználás:

Excenter csiszolókon tépőzáras csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

Maximális kerületi sebesség: 40 m/s

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	150 mm
Gyártó jelölése	Hookit 255P
Szemcsézet	80

Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	15
Maximális kerületi sebesség	40 m/s

Tartozék

Lyukasztott PU tartótányér 5/16 col és M8 befogó Külső Ø 147 mm	567990 147
Perforált PU tartótányér 5/16 col és M8 befogó Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tartótányér Külső Ø 150 mm	567885 150