

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614816 19
GTIN	4045197199218
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	137 mm
Gyűrű Ø D	34,5 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Pofamagasság h ₁	8,5 mm
Gyűrűmagasság h ₂	11,5 mm
Pofaszélesség b	40,3 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3
---	----------