

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614816 10
GTIN	4045197198945
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	22 mm
Pofamagasság h ₁	5,2 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Gyűrűmagasság h ₂	7,7 mm
Gyűrű Ø D	20,8 mm
Kulcs hossza L	94 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
---	----------