

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614812 14
GTIN	4045197160423
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	193 mm
Pofaszélesség b	30,9 mm
Pofamagasság h ₁	6,6 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Gyűrű Ø D	27,3 mm
Gyűrűmagasság h ₂	9,4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

