

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, i-wi, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418754 100
GTIN	4059192057312
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez.

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret. Inkluzív 3 mérőbetét (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm és rádiusz 6 mm).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi vevőegység 498912 sz. Tárcsás mérőbetét 418660 sz. 0,5 méret, különleges tapintó 434900 – 4915 sz. M2,5 menettel.

Műszaki leírás

Mérőszín keresztmetszete	16 × 3 mm
Méréstartomány	0 - 100 mm
Mérőrúd Ø	4 mm
Kalibrálás	A1
Híd hossza	85 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digitatic interfész
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Acél tapintó Típus 2	434900 2
Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 0,5 mm	418660 0,5
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Rubin tapintó Típus 2	434915 2

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK
Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 1 mm	418660 1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2