

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, i-wi, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418754 300
GTIN	4059192057336
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez.
Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Kalibrálás	A2
Híd hossza	150 mm
Mérősín keresztmetszete	11,5 × 3,6 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021220 300
DAkkS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021230 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK