

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614810 10
GTIN	4045197160355
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614800 sz. kulcs 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19. méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Kulcsnyílás	11 mm

Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 16 mm	614800 16
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 18 mm	614800 18
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614800 13
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614800 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 11 mm	614800 11
Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 10	614835 10