

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban rövid kivitel, Kulcsok száma: 5**

Rendelési adatok

Rendelés száma	614818 5
GTIN	4045197297709
Árucikk kategória	61B

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614816 sz. kulcs 8; 10; 13; 16; 17 méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	5
Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Kulcsnyílás	13 mm

Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 10 mm	614816 10
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 13 mm	614816 13
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 16 mm	614816 16
Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 5	614836 5
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 8 mm	614816 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 17 mm	614816 17