



Nadrág CANVAS 320, fekete, Konfekcióméret DE: 56



Rendelési adatok

Rendelés száma	091362 56
GTIN	4030913039893
Árucikk kategória	09R

Leírás

Kivitel:

A robusztus **Canvas 320 munkaruházat sorozat** nagy védelmet nyújt a legkülönbözőbb munkafeltételek esetén is. **Gumis derékrésszel** a kényelmes ülés érdekében. Szakadás és súrlódás álló a **Cordura® erősítésnek** köszönhetően a különösen igénybevételnek kitett részekén. A könnyen ápolható szövet a Teflon® alkalmazásának köszönhetően **szennytaszító és vízlepergető. 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyagból** készült csíkokkal a jobb láthatóság érdekében sötétbe.

Nadrág hét övbújtatóval

- **Cordura® erősítésű térdpárna zsebek.**
- **EN-14404 szerint tanúsított a térdpárnákkal együtt.**
- **Megerősített farzsebek.**
- **Két Cordura® oldalsó zseb.**
- **Dupla Cordura® colstok zseb.**
- **Combzseb mobiltelefon zsebbel.**
- **A lépésívnél cipzár.**

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Külön rendelésre további színekben szállítható.

Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Anyagösszetétel: 35% pamut
Anyagösszetétel: 65% poliészter
Anyagtömeg/szövetsűrűség: 320 g/m²
Mosás: 60 °C színes ruha

Műszaki leírás

Konfekcióméret DE	56
FR méret	52
Sorozat	CANVAS 320
Speciális szolgáltatás	Textilnemesítés
Nem	férfi
Anyagösszetétel	35% pamut
Anyagösszetétel	65% poliészter
Anyagtömeg/szövetsűrűség	320 g/m ²
Mosás	60 °C színes ruha
Fehérités	Nem fehéříthető
Vegyi tisztítás	Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás	kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok	mérsékeltlen forró, maximum 150 °C
Festék	fekete
Termék fajtája	Munkásnadrág