

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614812 15
GTIN	4045197160430
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	33,4 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Kulcs hossza L	200 mm
Gyűrű Ø D	28,9 mm
Gyűrűmagasság h ₂	10 mm
Pofamagasság h ₁	6,9 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

