


**HOLEX****Tépzáras csiszolótárcsa (A) 15 darab lyukasztás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 320****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567796 320
GTIN	4045197891327
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

**Stabil hordozó réteggel.** A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

**Előny:**

- **Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.**
- **Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.**

**Felhasználás:**

Kiváló minőségű korund csiszolószemcse (A), univerzális használható durva, közbenső és zárócsiszoláshoz.

Kiváló minőségű korund csiszolószemcse (A) nyitott szórással. Univerzálisan használható durva, közbenső és záró csiszoláshoz.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	150 mm
Szemcsézet	320
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	15
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

PU tépőzárás csiszolótányér Perforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147

