

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban rövid kivitel, Kulcsok száma: 10**

Rendelési adatok

Rendelés száma	614818 10
GTIN	4045197297716
Árucikk kategória	61B

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614816 sz. kulcs 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19. méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Kulcsnyílás	10 mm

Kulcsnyílás	11 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 8 mm	614816 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 11 mm	614816 11
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 14 mm	614816 14
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 10	614836 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 19 mm	614816 19
	614816 16

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 16 mm

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 17 mm

614816 17

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 18 mm

614816 18

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 10 mm

614816 10

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3

614850 3

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 9 mm

614816 9

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsrövid kivitel Kulcsnyílás 13 mm

614816 13