


HOLEX**Tépőzáras csiszolótárcsa (A) 15 darab lyukasztás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567796 1000
GTIN	4045197891365
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

Előny:

- **Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.**
- **Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.**

Felhasználás:

Kiváló minőségű korund csiszolószemcse (A), univerzális használható durva, közbenső és zárócsiszoláshoz.

Kiváló minőségű korund csiszolószemcse (A) nyitott szórással. Univerzálisan használható durva, közbenső és záró csiszoláshoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	1000
Tárcsa Ø	150 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	15
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

PU tépőzáras csiszolótányér Perforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tépőzáras csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150

Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm

567990 147