

**HOLEX****Lamellás csiszolóhenger M14 Vlies/szövet, Ø 100x50 mm, Szemcseméret: 80CRS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

**Lamellaszerűen elrendezett csiszoló lapok** a csiszolóhenger tengelye körül. **M14 közvetlen befogó.**

**Csiszolóvászon és vlies** kombinációja.

**Felhasználás:**

Karcok eltávolításához, sávos mattírozás létrehozásához.

**Műszaki leírás**

Ajánlott fordulatszám	2800 min <sup>-1</sup>
Szemcseméret	80
Maximális fordulatszám	6000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Menet	M14

Henger Ø	100 mm
Henger szélessége	50 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×50 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	30 m/s
Termék fajtája	Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száras	alkalmas		