

Koken**Toldósár, 1/2 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 125mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	641135 125
GTIN	4991644126637
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

„Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt. 15°-os billentés minden oldalra lehetséges.

Két fokozatú toldósár, reteszeléssel rögzíthető.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 641129

Műszaki leírás

Teljes hossz	125 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod

