

HOLEX**Lamellás csiszolóhenger vlies (A) / szövet (A), Ø 100×100 mm, Szemcseméret: 80CRS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568473 80CRS
GTIN	4045197924599
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Standard méretek **Ø 100×100 mm**, ill. karcsú kivitel **Ø 100×50 mm** kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat **Ø 19 mm**, többszörös ékhoronnyal.

Csiszolóvászon és vlies kombinációja.

Felhasználás:

A csiszolási eredmény hasonló a 80 / 120-as szemcsézetű csiszolóvásznakhoz, **karcok eltávolításához** vagy **sávós mattírozáshoz** is használható.

Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	2800 min ⁻¹
Szemcseméret	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Henger Ø	100 mm
Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Termék fajtája	Vlies lamellás csiszolóhenger

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárász	alkalmas		