

Koken**IMPACT készlet, 8 darabos, 6-szög, 3/8 col Surface Drive****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650132
GTIN	4991644011681
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög a DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. A fej nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Tartalom:

1–1 db dugókulcs fej 650130 sz.: 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19 méret

Mágneses tartósín 200 mm hosszú: 1 db

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Tartalom (db)	8
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 1	650790 1
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm	650800 18
Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 2	650790 2
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 22 mm	650800 22
Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Biztosítókapocs kihúzó	650785