

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614816 13
GTIN	4045197198969
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	25,5 mm
Kulcs hossza L	107 mm
Pofamagasság h ₁	6 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Gyűrűmagasság h ₂	9,3 mm
Pofaszélesség b	27,1 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
---	----------