

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614812 17
GTIN	4045197160454
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	7,9 mm
Kulcs hossza L	233 mm
Pofaszélesség b	36,6 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Gyűrűmagasság h_2	10,9 mm
Gyűrű $\varnothing D$	33,3 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

