



## Villanszerelő csavarhúzó készlet Torx®-hoz, Classic teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	625756 7
GTIN	7610733064175
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik

**Erős nyél** kézbarát, jó fogású elasztomer felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

#### Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 625754 sz.: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	7
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Csavarhúzó

**Tartozék**

Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classicteljesen szigetelt Torx® profil TX10	625754 TX10
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classicteljesen szigetelt Torx® profil TX30	625754 TX30
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classicteljesen szigetelt Torx® profil TX8	625754 TX8
Csavartartó Típus 2	666425 2
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classicteljesen szigetelt Torx® profil TX20	625754 TX20
Csavartartó Típus 3	666425 3
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classicteljesen szigetelt Torx® profil TX15	625754 TX15
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classicteljesen szigetelt Torx® profil TX25	625754 TX25
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classicteljesen szigetelt Torx® profil TX9	625754 TX9