



Ergo profi fémfűrész keret 325 bimetall fűrészlappal, 24 fog



Rendelési adatok

Rendelés száma	580600
GTIN	7311518214852
Árucikk kategória	58Z

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló BAHCO Ergo fémfűrész keret maximális lapfeszességgel (1000 N ill. 100 kp felett). Ergonomikus szerkezet a fáradtságmentes munkavégzéshez. Egyszerű **rugós laprögztítés** a gyors lapcsere érdekében **automatikus feszítéssel**. Alternatív laprögztítés 55°-ban egysíkú vágásokhoz. Teljes hossz 400 mm.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

582900 sz. SANDFLEX® bimetall kézi fűrészlap.

Lap hossza: 300 mm

Műszaki leírás

Fogak / coll	24
Teljes hossz	400 mm
Lap hossza	300 mm
Lapfeszesség max.	1000 N

Alternatív fűrészlap szög	55 fok
Termék fajtája	Fémfűrész keret

Tartozék

Kézi fémfűrészlap, egyoldalú SANDFLEX®, bimetall	582850
Kézi fűrészlap, egyoldalú SANDFLEX®, bimetall	582920
Kézi fűrészlap, egyoldalú SANDFLEX®, bimetall	582900