

Garant**Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílások: 12X13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil gyűrűs racsnival. Átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	170 mm
Maximális gyűrű Ø D2	26,5 mm
Kulcsnyílás ₂	13 mm
Maximális gyűrű Ø D1	24,6 mm
Kulcsnyílás ₁	12 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	9 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	8,9 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	5
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
---	----------