



Fémfűrész keret 317 bimetall fűrészlappal, 24 fog



Rendelési adatok

Rendelés száma	580700
GTIN	7311518240936
Árucikk kategória	58Z

Leírás

Kivitel:

Stabil fémfűrész keret **maximum 750 N (75 kp) fűrészlap feszítéssel** és kényelmes kezelhetőséggel. Alternatív laprögzítés 90°-ban egysíkú vágásokhoz. Teljes hossz 425 mm. A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

582900 sz. SANDFLEX® bimetall kézi fűrészlap.

Műszaki leírás

Fogak / coll	24
Lap hossza	300 mm
Termék fajtája	Fémfűrész keret

Tartozék

Kézi fémfűrészlap, egyoldalúSANDFLEX®, bimetall	582850
Kézi fűrészlap, egyoldalúSANDFLEX®, bimetall	582920
Kézi fűrészlap, egyoldalúSANDFLEX®, bimetall	582900