

Garant**Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílások: 14X15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil gyűrűs racsnival. Átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	190 mm
Maximális gyűrűmagasság h_2	9,4 mm
Kulcsnyílás $_2$	15 mm
Maximális gyűrű \varnothing D2	32,6 mm
Maximális gyűrűmagasság h_1	9,4 mm
Maximális gyűrű \varnothing D1	28,3 mm
Kulcsnyílás $_1$	14 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	5
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs