

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 3/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614825 3/4
GTIN	4045197331281
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	250 mm
Kulcsnyílás	3/4 coll
Pofamagasság h ₁	8,5 mm
Gyűrű Ø D	34,5 mm
Gyűrűmagasság h ₂	11,5 mm
Pofaszélesség b	40,3 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs