



Villanszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classic teljesen szigetelt, Torx® profil: TX30



Rendelési adatok

Rendelés száma	625754 TX30
GTIN	7610733064168
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Erős nyél kézbarát, jó fogású elasztomer felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint**.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Pengehossz	130 mm
Teljes hossz	250 mm
Torx® profil	TX30
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Penge anyaga	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Termék fajtája	Csavarhúzó

