



## Fémfűrész keret, markolattal bimetall fűrészlappal, 24 fog



### Rendelési adatok

Rendelés száma	580800
GTIN	4045197377449
Árucikk kategória	52S

### Leírás

#### Kivitel:

Fémfűrész keret tömör acél kengyellel. Alternatív laprögzítés 90°-ban egysíkú vágásokhoz. Műanyag markolat. Teljes hossz 520 mm.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

#### Tartalom:

582970 sz. HOLEX bimetall kézi fűrészlap.

Lap hossza: 300 mm

### Műszaki leírás

Fogak / coll	24
Lap hossza	300 mm
Termék fajtája	Fémfűrész keret

### Tartozék

Kézi fűrészlap, egyoldalasbimetall

582970