



Elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz Kraftform Micro, Torx® profil: TX15



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 625770 TX15 |
| GTIN | 4013288032270 |
| Árucikk kategória | 63F |

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.

Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

TX7 Torx® profiltól furattal biztosító csapos és anélküli csavarokhoz.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és besabályozási munkálatokhoz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Furat a Torx® profilban | igen |
| Torx® profil | TX15 |
| Teljes hossz | 157 mm |
| Pengehossz | 60 mm |
| Profil | Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz |
| Gyártó jelölése | 2067 TORX® BO Micro |
| Penge anyaga | Kiváló minőségű szerszámacél |
| Forgatható sapka | igen |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

