

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 1 coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614825 1
GTIN	4045197331298
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	10,2 mm
Kulcsnyílás	1 coll
Pofaszélesség b	50,8 mm
Gyűrűmagasság h_2	14,5 mm
Kulcs hossza L	325 mm
Gyűrű \varnothing D	47,1 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs