

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614825 1/4
GTIN	4045197331205
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	4,3 mm
Kulcs hossza L	136 mm
Gyűrűmagasság h_2	7 mm
Pofaszélesség b	17,1 mm
Gyűrű $\varnothing D$	17,3 mm
Kulcsnyílás	1/4 coll
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs