

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614830 5
GTIN	4045197218858
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614820 sz. kulcs 8; 10; 13; 16; 17 méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	5
Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Kulcsnyílás	13 mm

Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Csillag helyzete	15 fok
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 13 mm	614820 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 10 mm	614820 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 16 mm	614820 16
Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 5	614835 5
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 17 mm	614820 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 8 mm	614820 8