

Garant**Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílások: 17X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil gyűrűs racsnival. Átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság h_1	10,7 mm
Kulcsnyílás $_2$	19 mm
Maximális gyűrű \varnothing D1	34,5 mm
Kulcsnyílás $_1$	17 mm
Maximális gyűrűmagasság h_2	11,2 mm
Teljes hossz L	230 mm
Maximális gyűrű \varnothing D2	35,6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	5
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3
---	----------