

**SANDFLEX® mini keretes fűrész két fűrészlappal (fa / fém)****Rendelési adatok**

Rendelés száma	580950
GTIN	7311518044558
Árucikk kategória	58Z

Leírás**Kivitel:**

Ovális keret stabil acélcsőből, kézvédővel. Hegyes fogú fafűrészlappal és bimetall fűrészlappal együtt. Elfér minden szerszámosládában.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Felhasználás:

Univerzális, fa, fém fűrészeléséhez (lásd az 582500 – 582970 sz.) és az 582990 sz. keményfém fűrészszal felhasználása esetén csempéhez, cseréphez, téglához, öntöttvashoz stb. is. Teljes hossz csak 300 mm.

Figyelem:

Tartalék fűrészlapokat fához az 582985 sz. alatt talál.

Lap hossza: 300 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Lap hossza	300 mm
Fűrészlapok száma	2

Termék fajtája

Kengyeles fűrész

Tartozék

Kézi fűrészlap, egyoldalúSANDFLEX®, bimetall	582900
Keményfém fűrészszál cserépéhez, cseréphez, téglához, öntöttvashoz stb.	582990
Kézi fémfűrészlap, egyoldalásBimetall progresszív	582500
Kézi fémfűrészlap, egyoldalásbimetall	582950
Kézi fémfűrészlap, egyoldalásSANDFLEX®, bimetall	582850
Kézi fűrészlap, egyoldalásbimetall	582970
Kézi fémfűrészlap, egyoldalásfához	582985
Kézi fűrészlap, egyoldalúSANDFLEX®, bimetall	582920