

**JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614870 8
GTIN	4013288212634
Árucikk kategória	63F

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnnal (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Gyűrű Ø D	18 mm
Kulcs hossza L	144 mm
Pofaszélesség b	20 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	7 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	5,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártó jelölése	6000 Joker
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	80
Utánfogási szög	4,5 fok

Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs