

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614830 10
GTIN	4045197218865
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Tartalom:**

1-1 db 614820 sz. kulcs 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19. méretben.

**Figyelem:**

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

**Műszaki leírás**

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Kulcsnyílás	10 mm

Kulcsnyílás	11 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Csillag helyzete	15 fok
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs

## Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 13 mm	614820 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 10 mm	614820 10
Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 10	614835 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 16 mm	614820 16
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 14 mm	614820 14
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 19 mm	614820 19

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 17 mm	614820 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 8 mm	614820 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 18 mm	614820 18
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 9 mm	614820 9
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 11 mm	614820 11