

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 18
GTIN	4045197218834
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Pofaszélesség b	38,6 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Kulcs hossza L	239 mm
Gyűrű Ø D	33,4 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	11,2 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	8,1 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs