

**JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, Kulcsok száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614880 4
GTIN	4013288164407
Árucikk kategória	63F

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggek. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614870 sz. kulcs: 10; 13; 17; 19 méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	4
Kulcsnyílás	10 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Gyártó jelölése	6000 Joker 4 Set 1

Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	80
Utánfogási szög	4,5 fok
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	Összehajtogatható tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Végütköző a pofa oldalán	igen
Tartófunkció a pofa oldalán	igen
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 17 mm	614870 17
JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614870 10
JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm	614870 19
JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614870 13