

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 19
GTIN	4045197218841
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	19 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	11,5 mm
Pofamagasság $h_1$	8,5 mm
Kulcs hossza L	250 mm
Gyűrű $\varnothing D$	34,5 mm
Pofaszélesség b	40,3 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

---

## Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3
---	----------