

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 7/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614825 7/16
GTIN	4045197331236
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	168 mm
Pofamagasság h ₁	5,3 mm
Pofaszélesség b	24 mm
Gyűrű Ø D	22,5 mm
Gyűrűmagasság h ₂	8,3 mm
Kulcsnyílás	7/16 coll
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs