

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 9
GTIN	4045197218742
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrűmagasság h_2	7,6 mm
Gyűrű $\varnothing D$	19 mm
Pofaszélesség b	19,3 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Pofamagasság h_1	5 mm
Kulcs hossza L	143 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs