

**JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614870 11
GTIN	4013288212610
Árucikk kategória	63F

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrűmagasság h_2	7,5 mm
Pofamagasság h_1	6,3 mm
Kulcs hossza L	165 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Gyűrű $\varnothing D$	22 mm
Pofaszélesség b	25 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártó jelölése	6000 Joker
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	80
Utánfogási szög	4,5 fok

Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs