

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614825 1/2
GTIN	4045197331243
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	180 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	6 mm
Gyűrű Ø D	25,5 mm
Pofaszélesség b	27,1 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	9,3 mm
Kulcsnyílás	1/2 coll
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs